



Anhugningsspiral Quick Lift DSR, Gevind-Ø: M8X1,25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086454 M8X1,25
GTIN	2050002053823
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt, kraftig stål anhugningsspiral Quick Lift DSR til at skrue i. Kan drejes 360° og svinges 180°. Tidsbesparelse på op til 80 % i forhold til en skruring af en klassisk hvirvelring (DSR vs. Quick Lift DSR). **Drejelighed under belastning.** Enkel håndtering takket være et rent mekanisk system. Vedligeholdelsesfri, sikker og pålidelig. Ved at trykke skruenhovedet ind kan Quick Lift-DSR fastgøres i det indvendige gevind inden for få sekunder. Dette foregår helt mekanisk ved at betjene en fjeder.

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	18 mm
Gevindlængde L	17,5 mm
Øjetykkelse F	14 mm
Højde, skruenhoved A	31 mm

Højde, mellemstykke B	30 mm
Øjevidde E	27 mm
Bæreevne WLL SF 5:1	0,25 t
Vægt	0,3 kg
Anhugningsspiralbredde G	53 mm
Afstand, mellemstykkeøje D	38 mm
Gevind-Ø	M8×1,25
Skruehoved-Ø C	30 mm
Produkttype	Anhugningsspiral