



Anhugningsspiral Quick Lift DSR, Gevind-Ø: M24X3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086454 M24X3
GTIN	2050002053885
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt, kraftig stål anhugningsspiral Quick Lift DSR til at skrue i. Kan drejes 360° og svinges 180°. Tidsbesparelse på op til 80 % i forhold til en skruring af en klassisk hvirvelring (DSR vs. Quick Lift DSR). **Drejelighed under belastning.** Enkel håndtering takket være et rent mekanisk system. Vedligeholdelsesfri, sikker og pålidelig. Ved at trykke skruhovedet ind kan Quick Lift-DSR fastgøres i det indvendige gevind inden for få sekunder. Dette foregår helt mekanisk ved at betjene en fjeder.

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.

Teknisk beskrivelse

Vægt	2,6 kg
Gevind-Ø	M24x3
Øjevidde E	55 mm
Øjetykkelse F	25 mm

Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	40 mm
Bæreevne WLL SF 5:1	2,5 t
Skruhoved-Ø C	60 mm
Højde, skruhoved A	55 mm
Afstand, mellemstykkeøje D	83 mm
Anhugningsspiralbredde G	115 mm
Højde, mellemstykke B	55 mm
Gevindlængde L	36 mm
Produkttype	Anhugningsspiral