


Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: DM/52****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/52
GTIN	4251414902893
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Udførelse:**

Til gevinddrejeplatte størrelse 22.

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: DIL

passende vendeskærsplatter: 22

Angrebsvinkel: 90 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 48 mm

Midterforskydning L_3 : 25 mm

Teknisk beskrivelse

Angrebsvinkel	90 grader
Skrue til underlagsplatte	259027 2
Underlægsplade	279820 4
Skære- / skillested	40 mm
System	DM
Serie	Master Mute
ISO-kode vendeskærsplatte	DIL
Samlet længde L	40 mm
passende vendeskærsplatter	22
Klo, skrue , O-ring	279835 4
Midterforskydning L ₃	25 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	48 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Underlagsplatte Type 4	279820 4
Underlagsplatte Type 1	279820 1
Spændejernsenhed Type 2	279835 2
Skrue til underlagsplatte Type 2	259027 2