



## HOLEX Pro Steel konusforsænkerset med 3 spændeflader nr. 150184 med kassette 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150344 6
GTIN	4062406524531
Artikelklasse	12M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Konusforsænkerset **i kassette**. Praktisk til montering og på værkstedet.

**Alle forsænkere med 3 skær**, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

#### Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

#### Indhold:

1 forsænker af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

#### Bemærk:

Kassette tom til 6 eller 7 forsænkere, se nr. 150370.

### Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Antal forsænkere	6
Serie	Pro Steel

Belægning	TiAIN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Skalainddeling for forsænkenskær	ulige
Norm	DIN 335 C
Skaft	Tre-spændefladeskaft med h9
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker