



HOLEX Pro Steel konusforsænkere med 3 spændeflader nr. 150184 med kassette 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150344 7
GTIN	4062406524548
Artikelklasse	12M

Beskrivelse

Udførelse:

Konusforsænkere i **kassette**. Praktisk til montering og på værkstedet.

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænkere til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Indhold:

1 forsænkere af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Bemærk:

Kassette tom til 6 eller 7 forsænkere, se nr. 150370.

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	7
Antal skær Z	3
Serie	Pro Steel

Belægning	TiAIN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Skalainddeling for forsænkenskær	ulige
Norm	DIN 335 C
Skaft	Tre-spændefladeskaft med h9
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsæinker