

Fladgribermagnet med indvendigt gevind, Ferrit, Ø: 100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085915 100
GTIN	2050001735751
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet flad magnet i hård ferrit med gevindbøsning.
- Forzinket overflade.
- Temperaturbestandig op til maks. 120 °C.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Teknisk beskrivelse

Ø	100 mm
Vægt	940 g
Gevind	M12 mm
Nom. holdekraft	900 N
Højde	22 mm
maks. temperaturbestandighed	120 °C
Gevindbøsning	ja
Højde med gevind	42 mm
Materiale, overflade	forzinket

Materiale, magnetkerne	Ferrit
Produkttype	Fladgribermagnet