

**Garant****Langhulsfræser, ubelagt, Ø e8 DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191100 8
GTIN	4045197100481
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Endeskærgeometri til dykfræsning. Store, finslebne spånnoter. Særdeles fin slibning af skærene - derfor perfekte emneoverflader. Til langhuller eller til udfræsninger midt på emnet.

**Bemærk:**

**Vigtigt!** Må kun bruges i ligeløb.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	8 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,024 mm
Antal virksomme skær Z (på omfangside)	2
Skaft-Ø $D_s$	10 mm
Skærlængde $L_c$	19 mm
Samlet længde L	69 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Type	W
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	42 grader

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	gul
Produkttype	Langhulsfræser

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	150 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	37 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		