

Garant**Skaftfræser HSS-Co8, ubelagt, Ø e8 DC: 7,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191200 7,5
GTIN	4045197100764
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

Excentrisk afrunding.**Bemærk:****Som langhulsfræser** (tolerance e8) **eller som skaftfræser.****50% højere spåntagningsydelse** i forhold til fræsere med 2 skær.**Større spånrum** end flerskærende skaftfræsere (velegnet til blødt materiale). Til fræsning af borenoter.**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D_c	7,5 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,013 mm
Antal tænder Z	3
Skaft-Ø D_s	10 mm
Samlet længde L	66 mm
Skærlængde L_c	16 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	23 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		