

Garant**Langhulsfræser, ubelagt, Ø e8 DC: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191100 14
GTIN	4045197100535
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**

Endeskærgeometri til dykfræsning. Store, finslebne spånnoter. Særdeles fin slibning af skærene - derfor perfekte emneoverflader. Til langhuller eller til udfræsninger midt på emnet.

Bemærk:

Vigtigt! Må kun bruges i ligeløb.

Teknisk beskrivelse

Antal virksomme skær Z (på omfangsside)	2
Skær-Ø D_c	14 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,041 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Skærlængde L_c	26 mm
Samlet længde L	83 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Type	W
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	42 grader

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	gul
Produkttype	Langhulsfræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	150 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	37 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		