

**Garant****HM-skrubfræser med indvendig køling, ubelagt, Ø d11 DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	205335 10
GTIN	4045197645807
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:****Mål som DIN 6527.****Rund rouletteringsprofil.****Special slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.****Med indvendig køling.****Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	32 mm
Fristilling-Ø $D_1$	9,8 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,55 mm
Antal tænder $Z$	3
Tilspænding $f_z$ til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,09 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,07 mm
Skær-Ø $D_c$	10 mm
Skaft-Ø $D_s$	10 mm
Samlet længde $L$	72 mm
Skærlængde $L_c$	22 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerance, nom. Ø	d11
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Fræseprofil	WR
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	ja
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Alu	egnet	270 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	180 m/min	N
Cu	egnet	80 m/min	N
CuZn	egnet	100 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
Luft	betinget egnet		