

**Garant****Skaftfræser, ubelagt, Ø e8 DC: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191340 22
GTIN	4045197101914
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

**Excentrisk afrunding.**

- **Store, finslebne spånnoter.**
- **Særdeles fin slibning af skærene – derfor perfekte emneoverflader.**
- **Speciel spånvinkel til aluminium.**

**Bemærk:**

Til fræsning af borenoter.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	22 mm
Antal tænder Z	3
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,058 mm
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Samlet længde L	141 mm
Skærlængde $L_c$	75 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	42 grader

Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Type	W
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	150 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	37 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		