

**Bittopsæt 3/8 tomme firkant, VDE-isoleret 10 dele, Antal dele: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	633996 10
GTIN	4013288210234
Artikelklasse	63F

Beskrivelse**Udførelse:**

Bittopsæt **fuldisoleret op til 1000 V** iht. **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Anordning på robust tekstilsele til fastgøring vha. af det medfølgende burrelås-bånd, f.eks. på væg, reol, værkstedsvogn eller Wera 2go værktøjstransportsystem.

Anvendelse:

Til unbrakoskruer M2 – M5.

Til skruer med indvendig Torx® M4–M8.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

Skruetrækkerindsatser, sekskant, VDE-isoleret: 4 stk. i str. 4; 5; 6; 8 mm

Skruetrækkerindsatser til Torx® VDE-isoleret: 6 stk. i str. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Opbevaring i: Tekstilsele

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Antal dele	10

Drivfirkant	3/8 tommer
Producentbetegnelse	Belt B VDE 1
Længde	230 mm
Bredde	85 mm
Højde	80 mm
Produkttype	Topnøgleindsats