


Garant**Stikplatte neutral, HB9035, Stikbredde W: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273500 5
GTIN	4062406531119
Artikelklasse	21J

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,15 mm/o
Hjørneradius	0,25 mm
Stikbredde W	5 mm
Primær anvendelse	P
Type	HB9035
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		