

**Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 38 dele, Antal dele: 38****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	630331 38
GTIN	4000896233380
Artikelklasse	630

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Anvendelse:**

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M3 – M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M8.

Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 – M6, ligekærvskruer med gevind M3 – M5 og til indvendig Torx® med gevind M3 – M8.

**Leveringsomfang:**

Topnøgleindsatser til udvendig sekskant: 10 stk. str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 5 stk. i str. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bits, C 6,3 til indvendig Torx® med stift: 7 stk. str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. str. 1; 2; 3

Bits, C 6,3, til Pozidriv: 3 stk. str. 1; 2; 3

Bits, C 6,3, til ligekærv: 3 stk. i str. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Bit-klingeholder: 1 stk. 1/4 tomme firkant-indsats – bitholder 1/4 tomme

Forbindelsesled: 1 stk. bitskaft E 6,3 – firkant 1/4 tomme

Greb: 1 stk.

Forlængere: 2 stk. str. 55; 101,5 mm

Kardanled: 1 stk.

Skralde: 1 stk. nr. 632389 str. 1/4

Opbevaring i: kunststofboks med skridsikkert tokomponent-støtte

## Teknisk beskrivelse

Antal dele	38
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Drivprofil	6-kant-hoved
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	5,5-14 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-7 mm
Emballage	kunststofboks med skridsikkert tokomponent-støtte
Længde	180 mm
Bredde	98 mm
Højde	52 mm
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 1/4 tomme Type 1/4	632389 1/4
---	------------