

Garant**Stikplatte neutral, HB9140, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273505 4
GTIN	4062406531171
Artikelklasse	21J

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,12 mm/o
Skæremateriale	HM
Stikbredde W	4 mm
Hjørneradius	0,25 mm
Primær anvendelse	M
Type	HB9140
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		