

Garant**SNHX 1103 Venstre, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218583 UNI
GTIN	4062406537913
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for a_e maks.

For at kunne behandle en plan notbund, skal der monteres højre og venstre plader på bæreren. Den side, der vender væk fra skaftet, skal udstyres med venstre plader.

Teknisk beskrivelse

Fasbredde	0,25 mm
Type	HB7835
Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplade	SNHX 1103
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	2,7 mm
Til slidsbredde a_p	5 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendskærsplatte til fræsning