

Garant**SNHX 12045 Venstre, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218603 UNI
GTIN	4062406537937
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for a_e maks.

For at kunne behandle en plan notbund, skal der monteres højre og venstre plader på bæreren. Den side, der vender væk fra skaftet, skal udstyres med venstre plader.

Teknisk beskrivelse

Type	HB7835
Fasbredde	0,25 mm
Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplade	SNHX 12045
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	4,5 mm
Til slidsbredde a_p	8 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendskærsplatte til fræsning