

Garant**Skaftfræser, ubelagt, Ø e8 DC: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191320 3
GTIN	4045197101655
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

Excentrisk afrunding.

- **Store, finslebne spånnoter.**
- **Særdeles fin slibning af skærene – derfor perfekte emneoverflader.**
- **Speciel spånvinkel til aluminium.**

Bemærk:

Til fræsning af borenoter.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,008 mm
Antal tænder Z	3
Skær-Ø D_c	3 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Samlet længde L	52 mm
Skærlængde L_c	8 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	42 grader

Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Type	W
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	150 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	37 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		