

**Garant****SNHX 1207 Venstre, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218623 UNI
GTIN	4062406537951
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e$  maks.

For at kunne behandle en plan notbund, skal der monteres højre og venstre plader på bæreren.

Den side, der vender væk fra skaftet, skal udstyres med venstre plader.

**Teknisk beskrivelse**

Fasbredde	0,25 mm
Type	UNI
Type	HB7835
Plattestyrke E	7,94 mm
ISO-kode, vendeskærplatte	SNHX 1207
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	7 mm
Til slidsbredde $a_p$	12; 16 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning