

Garant**SNHX 1203 højre, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218595 UNI
GTIN	4062406537999
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for a_e maks.

For at kunne behandle en plan notbund, skal der monteres højre og venstre plader på bæreren. Den side, der vender væk fra skaftet, skal udstyres med venstre plader.

Teknisk beskrivelse

Type	HB7835
Type	UNI
Fasbredde	0,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	SNHX 1203
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,2 mm
Til slidsbredde a_p	6 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendskærsplatte til fræsning