

**PUK®****Minisav til håndsavsklinger – med bimetalklinge 24 tænder, Type: 300****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	580910 300
GTIN	4010124251000
Artikelklasse	58Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Savklingeholder flexi PUK® i robust sprøjttestøbt kunststof. Kan bruges med eller uden styrebøjle. Savklingen kan spændes i to grebsstillinger. Samlet længde 313 mm.

**Anvendelse:**

Til bekvem, også plan savning med savklinger af metal nr. 582500 – 582970, på snævre, utilgængelige steder.

**Leveringsomfang:**

Inklusive PUK®-bimetalhåndsavklinge.

**Teknisk beskrivelse**

Klingelængde	300 mm
Produkttype	Nedstryger