



## Diamantskæreskive PREMIUM\*\*\* High performance, Skive-Ø: 125mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	569741 125
GTIN	9003173018927
Artikelklasse	53T

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Diamantskæreskiver til tør- og vådsnit. Borings-Ø 22,23 mm.

- **Korte skæretider takket være effektive diamanter.**
- **Ekstrem lang standtid, færre skiveskift.**
- **Konstant diameter, derfor altid hel skæredybde.**
- **Mindre støv, da der næsten ikke sker slitage på skiven.**

**Højeffektiv udførelse med 10 eller 12 mm belægningshøjde.** Egner sig til alle byggematerialer, høj standtid, overophedningssikker.

#### Anvendelse:

Til skæring af alle gængse byggematerialer som f.eks. beton (også armeret), tegl, natursten, fliser, keramik, stål etc.

#### Bemærk:

- **Diamantbelægning forsløbet fra fabrikken. Vær opmærksom på korrekt rotationsretning!**
- **Andre diamantskæreskiver på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	125 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
optimeret til materiale	Sten
Form	41
Formbeskrivelse	lige
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive