

**Diamantskæreskive PREMIUM*** High performance, Skive-Ø: 230mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	569741 230
GTIN	9003173019016
Artikelklasse	53T

Beskrivelse**Udførelse:**

Diamantskæreskiver til tør- og vådsnit. Borings-Ø 22,23 mm.

- **Korte skæretider takket være effektive diamanter.**
- **Ekstrem lang standtid, færre skiveskift.**
- **Konstant diameter, derfor altid hel skæredybde.**
- **Mindre støv, da der næsten ikke sker slitage på skiven.**

Højeffektiv udførelse med 10 eller 12 mm belægningshøjde. Egner sig til alle byggematerialer, høj standtid, overophedningssikker.

Anvendelse:

Til skæring af alle gængse byggematerialer som f.eks. beton (også armeret), tegl, natursten, fliser, keramik, stål etc.

Bemærk:

- **Diamantbelægning forsløbet fra fabrikken. Vær opmærksom på korrekt rotationsretning!**
- **Andre diamantskæreskiver på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	230 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
optimeret til materiale	Sten
Form	41
Formbeskrivelse	lige
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive