




Flapskive POLIFFAN-STRONG (ZA) til stål, Ø 125 mm, Korn: 50



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566322 50
GTIN	4007220777893
Artikelklasse	55P

Beskrivelse

Udførelse:

Flapskive til krævende bearbejdning.

Den patenterede konstruktion med **høj belægningstæthed** for **høj slibeydelse** og **standtid**.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	skrå
Skive-Ø	125 mm
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		