

**Garant****Holder til hurtigskift-borestænger højre, Skaft-Ø DS: 16mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268102 16     |
| GTIN                | 4062406544249 |
| Artikelklasse       | 21P           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig køling og kølemiddeloverførselsring. Præcist spændesystem til hurtigt skift af borestænger og gentagelsesnøjagtigt skift af borestang.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Klemmeskrue                | 269024 1        |
| Højde H                    | 2,8 mm          |
| Spændehøjde L <sub>2</sub> | 14 mm           |
| Samlet længde L            | 120 mm          |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 16 mm           |
| Ød                         | 8 mm            |
| Anvendelse                 | højre           |
| Indvendig køling           | ja              |
| Produkttype                | Borestangholder |

**Tilbehør**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Spændeskrue Type 1 | 269024 1 |
|--------------------|----------|

