


Garant**Hydrauliske spændepatroner BASIC kort, slank, form ADB, BT 40, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303473 10
GTIN	4062406531072
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering $V = 10 \text{ mm}$) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af reduktionspatroner.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsbetingelse:

Inkl. længdeindstillingsskrue og sekskantnøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308802, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	90 mm
$\varnothing D_2$	30 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	63 mm
Gevind M	M8×1
L_2	44,5 mm
Udvendig $\varnothing D$	44,5 mm

Spænde-Ø D ₁	10 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron