


**Garant****Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302043 8
GTIN	4062406544324
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Koncentricitet  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

**Anvendelse:**

Til boring, rivning og sletfræsning.

**Specialtilbehør:**

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.  
Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32;  
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivelse**

Justeringsområde V	10 mm
L <sub>2</sub>	30 mm
Udragende længde, A-mål	80,5 mm
Gevind M	M6
Nyttelængde L <sub>1</sub>	61,5 mm

Udvendig Ø D	49,5 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron