

Garant**Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, form ADB, SK 50, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302053 16
GTIN	4062406544393
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Specialtilbehør:

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.
Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32;
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

L ₂	33 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Gevind M	M12×1
Nyttelængde L ₁	61,5 mm

Ø D ₂	38 mm
Justeringsområde V	10 mm
Udragende længde, A-mål	80,5 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron