


**Garant****Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, HSK-A 63, Spænde-Ø D1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307513 25
GTIN	4062406544485
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.

**Anvendelse:**

- Høj spåntagningsydelse (dog ikke ekstremt svær spåntagning).
- Til boring, rivning og fræsning.

**Specialtilbehør:**

Reduktionsbøsninger nr. 302135 – 302187, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, cylindriske viskere nr. 343720.

**Bemærk:**

A-mål = 200 mm kan leveres på forespørgsel!

**Teknisk beskrivelse**

Gevind M	M16×1
Ø D <sub>2</sub>	57 mm
Justeringsområde V	10 mm
Udvendig Ø D	53 mm
L <sub>3</sub>	57 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	25 mm

Udragende længde, A-mål	120 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron