


**Garant****Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, HSK-A 100, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307523 12
GTIN	4062406544508
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.

**Anvendelse:**

- Høj spåntagningsydelse (dog ikke ekstremt svær spåntagning).
- Til boring, rivning og fræsning.

**Specialtilbehør:**

Reduktionsbøsninger nr. 302135 – 302187, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, cylindriske viskere nr. 343720.

**Bemærk:**

A-mål = 200 mm kan leveres på forespørgsel!

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Udragende længde, A-mål	95 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
L <sub>2</sub>	47 mm
Justeringsområde V	10 mm
L <sub>3</sub>	40 mm

Udvendig Ø D	50 mm
Passende reduktionspatron	302135; 302140; 302145; 302147
Gevind M	M10×1
Adapter	HSK-A 100
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

## Tilbehør

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302140 5
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302140 6
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302135 6
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302140 8
Cylindrisk viskerkunststof Tap-Ø 12 mm	343720 12
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302135 8
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302140 3
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302140 4
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302135 5
	302135 3

Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 3 mm

Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 4 mm

302135 4