



Rouletteringshjul PM, BR 30°, Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling: 20X8/1,6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290181 20X8/1,6
GTIN	4030741198168
Artikelklasse	29I

Beskrivelse

Udførelse:

Slidfast i pulvermetal (PM).

Bemærk:

Yderligere størrelser og profiler kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Rouletterings-Ø d ₁	20 mm
Tanddeling	1,6
Rouletteringsborings-Ø d ₂	6 mm
Rouletteringsbredde b	8 mm
Rouletteringsudførelse	BR 30°
for standard	DIN 82
Skæremateriale	PM

Produkttype

Rouletteringsværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	35 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	45 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	M
CuZn	egnet	65 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		