

 Mahr

## Digitalt my-måleur millimess, Type: 2000W



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434671 2000W
GTIN	4059192064303
Artikelklasse	43A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Digitalt my-måleur med den højeste nøjagtighed af et induktivt målesystem ved en opløsning på 0,1 µm. Stor kontrastrig skærm og berøringsfelter til betjening med justerbar følsomhed. Strømforsyning sker via integrerede batterier eller stationær drift via strømforsyning gennem USB-datakabel (batteriet holder i op til 1 måned). Digitaldisplay med TOL-funktion. Visning af måleværdiklasse (god / kassér / advarselsgrænse eller efterbehandling) med meget tydelige LED-lyssignaler (rød / grøn / gul). **Visning kan drejes 280°.**

#### Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

USB-data- og opladningskabel nr. 498941 USB2 og strømstik til USB.

#### Specialtilbehør:

Datakabel Digimatic nr. 498941 str. D2.

### Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 64
-----------------------	-------

Målekraft	0,8 - 1 N
Serie	Millimess
Måleområde	± 1 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Kalibrering	C3
Dynamisk målefunktion	nej
Statisk målefunktion	ja
Valgbar aflæsning	0,001 mm
Valgbar aflæsning	0,0002 mm
Valgbar aflæsning	0,002 mm
Valgbar aflæsning	0,0001 mm
Valgbar aflæsning	0,01 mm
Valgbar aflæsning	0,005 mm
Valgbar aflæsning	0,0005 mm
Interface	RS232C-interface.
Interface	Digimatic-interface
Cifferhøjde	11,5 mm
Fejlgrænse (L = målelængde i mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Gentagelsesnøjagtighed fw	0,1 µm
Hysteresefu	0,3 µm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Produkttype	My-måleur

## Services

DAkS-kalibreringMy-måleur Type FZ	023190 FZ
KalibreringMy-måleur Type FZ	023180 FZ

