

 Mahr

## Digitalt my-måleur millimess, Type: 2000WI



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434671 2000WI
GTIN	4059192064310
Artikelklasse	43A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Digitalt my-måleur med den højeste nøjagtighed af et induktivt målesystem ved en opløsning på 0,1  $\mu\text{m}$ . Stor kontrastig skærm og berøringsfelter til betjening med justerbar følsomhed. Strømforsyning sker via integrerede batterier eller stationær drift via strømforsyning gennem USB-datakabel (batteriet holder i op til 1 måned). Digitaldisplay med TOL-funktion. Visning af måleværdiklasse (god / kassér / advarselsgrænse eller efterbehandling) med meget tydelige LED-lyssignaler (rød / grøn / gul). **Visning kan drejes 280°**. Integreret, trådløst datainterface i-wi.

#### Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

USB-data- og opladningskabel nr. 498941 USB2 og strømstik til USB.

#### Specialtilbehør:

Datakabel Digimatic nr. 498941 str. D2. i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.

### Teknisk beskrivelse

Målekraft	0,8 - 1 N
-----------	-----------

Serie	Millimes
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Kalibrering	C3
Måleområde	± 1 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Valgbar aflæsning	0,01 mm
Valgbar aflæsning	0,0005 mm
Valgbar aflæsning	0,0001 mm
Valgbar aflæsning	0,0002 mm
Valgbar aflæsning	0,001 mm
Valgbar aflæsning	0,005 mm
Valgbar aflæsning	0,002 mm
Statisk målefunktion	ja
Dynamisk målefunktion	nej
Interface	RS232C-interface.
Interface	Digimatic-interface
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Cifferhøjde	11,5 mm
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Fejlgrænse (L = målelængde i mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Gentagelsesnøjagtighed fw	0,1 µm
Hysterese fu	0,3 µm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Produkttype	My-måleur

## Services

KalibreringMy-måleur Type FZ	023180 FZ
------------------------------	-----------

DAkS-kalibreringMy-måleur Type FZ

023190 FZ