



Digitalt my-måleur millimess, Type: 2001WI



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434671 2001WI
GTIN	4059192064334
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

Digitalt my-måleur med den højeste nøjagtighed af et induktivt målesystem ved en opløsning på 0,1 µm. Stor kontrastrig skærm og berøringsfelter til betjening med justerbar følsomhed. Strømforsyning sker via integrerede batterier eller stationær drift via strømforsyning gennem USB-datakabel (batteriet holder i op til 1 måned). Digitaldisplay med TOL-funktion. Visning af måleværdiklasse (god / kassér / advarselsgrænse eller efterbehandling) med meget tydelige LED-lyssignaler (rød / grøn / gul). **Visning kan drejes 280°**. Desuden med analog visning. Integreret, trådløst datainterface i-wi.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

USB-data- og opladningskabel nr. 498941 USB2 og strømstik til USB.

Specialtilbehør:

Datakabel Digimatic nr. 498941 str. D2. i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Serie	Millimess
Kalibrering	C3
Måleområde	± 1 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Målekraft	0,8 - 1 N
Valgbar aflæsning	0,005 mm
Valgbar aflæsning	0,001 mm
Valgbar aflæsning	0,0005 mm
Valgbar aflæsning	0,01 mm
Valgbar aflæsning	0,002 mm
Valgbar aflæsning	0,0002 mm
Valgbar aflæsning	0,0001 mm
Statisk målefunktion	ja
Dynamisk målefunktion	ja
Interface	Digimatic-interface
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Interface	RS232C-interface.
Cifferhøjde	9 mm
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Fejlgrænse (L = målelængde i mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Hysterese fu	0,3 µm
Gentagelsesnøjagtighed fw	0,1 µm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Produkttype	My-måleur

Services

DAkS-kalibreringMy-måleur Type FZ	023190 FZ
KalibreringMy-måleur Type FZ	023180 FZ