

uvex**Kemikaliebeskyttende handsker, par uvex u-chem 3500, Handskestørrelse: 10**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094756 10 |
| GTIN | 4048612084915 |
| Artikelklasse | 04W |

Beskrivelse

Udførelse:

uvex u-chem 3500. Takket være kombinationen af nitrilgummi og chloropren yder disse handsker en særdeles god beskyttelse mod en lang række kemikalier. De har en yderst god bestandighed over for acetone, rengøringsmidler, lim og opløsningsmidler. Høj brugerkomfort takket være sømfrie bomuldslining. Sikker håndtering af varme genstande op til 100 °C kontaktvarme.

Beskyttelseshandske i kategori III.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|--|
| Handskestørrelse | 10 |
| Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
| Beskyttelseskategori | Kategori III |
| Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| EN 374 | TYPE A (ACJKLMNOST) |
| Kemikaliebestandighed | ACJKLMNOST |
| EN 388 | 3121X |
| EN 407 | 3121X |
| Materiale | Nitrilgummi, kloropren |
| Bæremateriale | Nitrilgummi, kloropren |
| Længde | 320 mm |
| Tykkelse | 0,4 mm |
| Farve | orange |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Standard/direktiv | EN 374 |
| Kontaktvarme op til | 100 °C |
| Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |