

uvex**Kemikaliebeskyttende handsker, par uvex u-chem 3500, Handskestørrelse: 7**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094756 7
GTIN	4048612084885
Artikelklasse	04W

Beskrivelse

Udførelse:

uvex u-chem 3500. Takket være kombinationen af nitrilgummi og chloropren yder disse handsker en særdeles god beskyttelse mod en lang række kemikalier. De har en yderst god bestandighed over for acetone, rengøringsmidler, lim og opløsningsmidler. Høj brugerkomfort takket være sømfrie bomuldslining. Sikker håndtering af varme genstande op til 100 °C kontaktvarme.

Beskyttelseshandske i kategori III.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	7
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handsketype	Kemikaliebeskyttelseshandsker
Beskyttelsesklasse	Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374

EN 374	TYPE A (ACJKLMNOST)
Kemikaliebestandighed	ACJKLMNOST
EN 388	3121X
EN 407	3121X
Materiale	Nitrilgummi, kloropren
Bæremateriale	Nitrilgummi, kloropren
Længde	320 mm
Tykkelse	0,4 mm
Farve	orange
Anvendelse	flergangsbrug
Standard/direktiv	EN 374
Kontaktvarme op til	100 °C
Produkttype	Kemikaliebeskyttelseshandsker