

HEDI

LED-akku-stavlygte, Type: 160



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081259 160
GTIN	4003644006090
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Batteristavlygte med drejelig kunststofkrog; tænd/sluk-kontakt, separat aktiverbart fladebelysning og lommelygte.

Lys fladebelysning via 160 LED'er. Med lader 230 V/12 V og billadekabel.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Teknisk beskrivelse

ATEX-zone	Ingen
Vægt	300 g
Energiforsyning	Akkudrevet
Lysnet	1000 lm
Batteritype	Nikkel-metalhydrid
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Antal medfølgende akkuer	1
Samlet længde	520 mm
Brændetid	2 h
Hoved- \varnothing	58 mm
Lyseffekt	10 W

Produkttype

Inspektionslampe