

BENNING**Multimeter, Producentbetegnelse: MM10-PV****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473300 MM10-PV
GTIN	4014651440890
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt kunststofkabinet med stort LCD-display på 3 1/2 tomme, 4 tommer eller 4 3/4 tommer.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner. Til præcise og sikre målinger på PV-anlæg og anvendelser med høje systemspændinger inden for industri, håndværk og service. Datalogger, hukommelse, Bluetooth, app, AutoV til automatisk spændingsregistrering, LoZ og lavpasfilter (HFR).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning. Trådtemperaturføler, gummibeskyttelsesramme, krokodilleklemmer, måleadapter TA PV.

Teknisk beskrivelse

Vekselstrøm AC	1 mA – 10 A
Overspændingskategori	CAT III 1000 V
Overspændingskategori	CAT IV 600 V

Målemetode	TRUE RMS
Modstand	0,1 Ω – 40 M Ω
Interface	RS232C-interface.
Interface	Bluetooth-port
Volt-føler (berøringsfri)	ja
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081555 LR6
Antal medfølgende batterier	2
Hukommelsesfunktion	HOLD, MAX / MIN
Energiforsyning	Batteridrevet
Vekselspænding AC	0,1 mV – 1500 V
Gennemgangstest	ja
Displayomfang	6000
Kapacitans	1 nF – 10 mF
Temperatur	-40 - 400 °C
Jævnstrøm DC	1 mA – 10 A
Jævnspænding DC	0,1 mV – 2000 V
Frekvens	0,01 Hz – 100 kHz
Kalibrering	I3
Kalibrering	I7
Diodetest	ja
Grundpræcision	0,5 %
Producentbetegnelse	MM10-PV
Materiale, hus	Kunststof
Produkttype	Multimeter

Services

KalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkKS-kalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3
	027520 A

KalibreringTemperaturføler med / uden displayenhed
Type A

DAkkS-kalibreringTemperaturføler med / uden
displayenhed Type A

027540 A

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6