

**3M****Tokomponentlim, Producent-ID: DP190****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Sejlastisk tokomponentklæber** til hurtig og let bearbejdning af permanent faste forbindelser. Hærder ved stuetemperatur.

**Anvendelse:**

Anvend hånddoseringspistol nr. 083373 str. PISTOLE sammen med tilspændingsstempel nr. 083375 str. KOLBEN3 og blanderør nr. 083383 str. MIXER.

**Teknisk beskrivelse**

Producentbetegnelse	DP190
Træktværkraft	18 N/mm <sup>2</sup>
Tæthed	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Bearbejdningstemperatur	20 - 25 °C
Dynamisk viskositet	60000 mPas
Håndfasthed efter	480 min

Funktionsstyrke efter	360 min
Form	flydende
Farve	grå
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Metal
egnet til materiale	Kunststof
Lagertemperatur	15 - 25 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	15 måned
Hårdhed iht. Shore A	35
UN-nummer	UN3082
Kemisk basis	Epoxyharpiks
Påfyldningsmængde	50 g
Farligt gods klasse	9
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 80 °C
bestandig mod stød og vibrationer	nej
Overlappingsstyrke	17,6 N/mm <sup>2</sup>
Produkttype	Tokomponent-lim