



Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 63 A = 100, Dorn-Ø d1: 40mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	306557 40
GTIN	4062406545475
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

Dorn-Ø d ₁	40 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Fræsedornslængde L ₄	27 mm
Udvendig Ø D	89 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
passende specialnøgle nr. 309840	40
Spænde-Ø D ₁	40 mm

Adapter	HSK-A 63 A = 100
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/306557-40>