

**Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 63 A = 100, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306557 16
GTIN	4062406545437
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

**Anvendelse:**

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræterspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	38 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	17 mm
Ekstra fræterspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16
passende specialnøgle nr. 309840	16
Udragende længde, A-mål	100 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm

Adapter	HSK-A 63 A = 100
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter