

Garant**Krympepatron vibrationsdæmpet, med kølekanaler, HSK-A 100 A = 160,
Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308348 6
GTIN	4062406545635
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Integreret længdeindstilling af værktøjerne.
- Til HSS- og HM-værktøjer.
- Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Med kølekanaler og gevind med lås.
- Med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
- Forstærket udførelse og kontur.
- Poleret overflade.
- Speciallejret hårdmetalkerne i krympepatronen.

Fordel:

- Vibrationsdæpende.
- Bedre emneoverflader.
- Optimerede værktøjsstandtider.
- Forøget processikkerhed.
- Mindre tendens til korrosionsdannelse takket være den polerede overflade.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft (h6-skafttolerance). Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Specialtilbehør:

HSK-kølemiddelrør nr. 309880,
topnøgle nr. 309890,

Krympeapparat, tilbehør nr. 354210-354440,
Afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	160 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Udvendig Ø D	27 mm
Ø D ₃	88 mm
Ø D ₂	21 mm
Kølekanaler	Ikke låsbar
L ₂	60 mm
Adapter	HSK-A 100 A = 160
Holder-standard	DIN 69882-6
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Svingning	Dæmpet
Konstruktion	forstærket
Produkttype	Krympepatron