

**Garant**

**Profilrømningsindsats til udvendig sekskant Ø d = 32 mm, TiN, sekskant: 10mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293110 10
GTIN	4062406561017
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Bemærk:**

Specialgeometrier fås på forespørgsel. Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

**Teknisk beskrivelse**

L <sub>1</sub>	20,5 mm
Ød	32 mm
sekskant	10 mm
Profil	sekskant
Skæremateriale	HSS
Profillængde t <sub>max</sub>	30 mm

Tolerance	- 0,09 til - 0,14 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj