

Garant

**Profilrømningsindsats til udvendig sekskant Ø d = 32 mm, TiN, sekskant:
14mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293110 14
GTIN	4062406561031
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Bemærk:

Specialgeometrier fås på forespørgsel. Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Teknisk beskrivelse

Ød	32 mm
sekskant	14 mm
L ₁	20,5 mm
Profil	sekskant
Skæremateriale	HSS
Profillængde t _{max}	30 mm

Tolerance	- 0,11 til - 0,16 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj