

Garant**Profilrømningsholder Ø d = 32 mm, Skaft-Ø DS: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293102 25
GTIN	4062406560928
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Passer til:**

CNC- og konventionelle maskiner.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde L _s	50 mm
Skafttype	Cylindrisk skaft
L	41,5 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm
Ø D	44 mm
Ød	32 mm
Hovedlængde L ₁	50 mm
Indvendig køling	nej
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj