

**TMSERROR, Type: 3/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	635155 3/8
GTIN	4018754235919
Artikelklasse	63A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med uddriver og reverserbar skiftearm til højre- og venstrespænding. Arbejdsvinkel 4,5°.

**Norm:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

**Passer til :**

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Antal tænder: 80

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	3/8 tommer
Hel længde	193 mm
Antal tænder	80
Arbejdsvinkel	4,5 grader
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet
Produkttype	Skralde

