



## Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 3/8 tomme, Type: 3/8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	635150 3/8
GTIN	
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med omskifterskive til højre- og venstrespænding, arbejdsvinkel 6°.

**Norm:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

**Passer til :**

Håndbetjente indsætter.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Antal tænder: 60

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Hel længde	194 mm
Antal tænder	60
Arbejdsvinkel	6 grader
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet
Produkttype	Skralde

