


**Dobb.sidet klisterbånd, Breddexlængde (mmxm): 12X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083778 12X50
GTIN	5900422113843
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M™ GPT-020F er et dobbeltsidet klæbebånd og udmærker sig ved en høj fugtighedsresistens, meget høj omgående vedhæftning, yderst god rivestyrke også ved høje temperaturer samt en god UV-bestandighed.

Klæbebåndstype: dobbeltsidet

Klæbemiddel: akrylat

Tykkelse: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Materiale, afdækning	PP-folie
Lagertemperatur	16 - 25 °C
Bredde	12 mm
Farve	transparent
Mindst holdbar til	18 måned
Lager luftfugtighed	40 - 65 %

Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Bæremateriale	PET-folie
Klæbekraft på stål	11,3 N/mm
Længde	50 m
Klæbemiddel	akrylat
Tykkelse	0,2 mm
Producentbetegnelse	GPT-020F
temperaturbestandig op til	90 °C
Med liner	nej
Produkttype	Klæbebånd