

**Dobb.sidet klisterbånd, Breddexlængde (mmxm): 25X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083778 25X50
GTIN	5900422114307
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M™ GPT-020F er et dobbeltsidet klæbebånd og udmærker sig ved en høj fugtighedsresistens, meget høj omgående vedhæftning, yderst god rivestyrke også ved høje temperaturer samt en god UV-bestandighed.

Klæbebåndstype: dobbeltsidet

Klæbemiddel: akrylat

Tykkelse: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Klæbemiddel	akrylat
Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Materiale, afdækning	PP-folie
Tykkelse	0,2 mm
Mindst holdbar til	18 måned
Lagertemperatur	16 - 25 °C

Bæremateriale	PET-folie
Farve	transparent
Længde	50 m
temperaturbestandig op til	90 °C
Bredde	25 mm
Lager luftfugtighed	40 - 65 %
Producentbetegnelse	GPT-020F
Klæbekraft på stål	11,3 N/mm
Med liner	nej
Produkttype	Klæbebånd