

**Dobb.sidet klisterbånd, Breddexlængde (mmxm): 50X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083778 50X50
GTIN	5900422113676
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

3M™ GPT-020F er et dobbeltsidet klæbebånd og udmærker sig ved en høj fugtighedsresistens, meget høj omgående vedhæftning, yderst god rivestyrke også ved høje temperaturer samt en god UV-bestandighed.

Klæbebåndstype: dobbeltsidet

Klæbemiddel: akrylat

Tykkelse: 0,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Mindst holdbar til	18 måned
Længde	50 m
Materiale, afdækning	PP-folie
Klæbekraft på stål	11,3 N/mm
Producentbetegnelse	GPT-020F
Bredde	50 mm

Lagertemperatur	16 - 25 °C
Tykkelse	0,2 mm
Farve	transparent
Lager luftfugtighed	40 - 65 %
Klæbemiddel	akrylat
Klæbebandstype	dobbeltsidet
Bæremateriale	PET-folie
temperaturbestandig op til	90 °C
Med liner	nej
Produkttype	Klæbeband